


Stromingsbewaker

SCR12ABTFPKG/US-100-IPF

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: SI1100 + E40114

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1
Procesaansluiting	G 1/2 buitendraad

Toepassingsgebied

Media	agressieve media
Mediumtemperatuur [°C]	-25...80
Drukbestendigheid [bar]	30

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	20...36 DC
Stroomopname [mA]	< 45
Ompoolbeveiligd	ja
Opwarmtijd [s]	< 20

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1
-------------------------	------------------------------

Uitgangen

Totaal aantal uitgangen	1
Uitgangssignaal	schakelsignaal
Elektrische uitvoering	PNP
Aantal digitale uitgangen	1

**Stromingsbewaker**

SCR12ABTFPKG/US-100-IPF

Uitgangsfunctie	maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)	
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]		2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]		400
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend
Beschermde tegen overbelasting		ja

Meet- / instelbereik

Instelbereik [cm/s]		3...300
Grootste gevoeligheid [cm/s]		3...60

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Temperatuurgradiënt [K/min]		15
-----------------------------	--	----

Reactietijden

Reactietijd [s]		1...10
-----------------	--	--------

Software / programmering

Afregelen schakelpunt		potentiometer
-----------------------	--	---------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]		-20...80
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Materialen		PBT-GF20
Materiaal dat in contact komt met het medium		3.7235 (titaan)
Procesaansluiting		G 1/2 buitendraad

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	functie	11 x LED
----------	---------	----------

Toebehoren

Leveringsomvang		afdichtingen: 2 x AMF 30
		schroevendraaier

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A



ST0560



Stromingsbewaker

SCR12ABTFPKG/US-100-IPF

Aansluiting

