




Stromingsbewaker

SCN12ADBAKOW/LS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: SI5006 + E40107
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!




Producteigenschappen	
Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1
Procesaansluiting	1/2" NPT
Toepassingsgebied	
Applicatie	Hogedrukbereik
Media	Vloeibare media
Mediumtemperatuur [°C]	-25...60
Drukbestendigheid [bar]	300
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	70...140 AC
Stroomopname [mA]	< 40
Opwarmtijd [s]	< 20
In- / uitgangen	
Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1

Stromingsbewaker

SCN12ADBAKOW/LS

Uitgangen		
Totaal aantal uitgangen		1
Uitgangssignaal		schakelsignaal
Elektrische uitvoering		Relais
Aantal digitale uitgangen		1
Uitgangsfunctie		maakcontact
Kortsluitbeveiliging		nee
Meet- / instelbereik		
Instelbereik	[cm/s]	3...300
Grootste gevoeligheid	[cm/s]	3...60
Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Temperatuurgradiënt	[K/min]	300
Reactietijden		
Reactietijd	[s]	1...10
Software / programmering		
Afregelen schakelpunt		potentiometer
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...60
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Materialen		PBT-GF20
Materiaal dat in contact komt met het medium		1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Procesaansluiting		1/2" NPT
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	functie	11 x LED
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		

Connector: 1 x 7/8"; coding: A



Aansluiting

