




Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Producteigenschappen		
Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1	
Procesaansluiting	1/2" NPT	
Toepassingsgebied		
Applicatie	Hogedrukbereik	
Media	Vloeibare media	
Mediumtemperatuur	[°C]	-25...80
Drukbestendigheid	[bar]	300
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	70...140 AC
Stroomopname	[mA]	< 40
Opwarmtijd	[s]	< 20
In- / uitgangen		
Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1	
Uitgangen		
Totaal aantal uitgangen	1	
Uitgangssignaal	schakelsignaal	
Elektrische uitvoering	Relais	
Aantal digitale uitgangen	1	
Uitgangsfunctie	maakcontact	
Kortsluitbeveiliging	nee	

Stromingsbewaker

SCN12ADBAKOW/LS

Beschermd tegen overbelasting	nee	
Meet- / instelbereik		
Instelbereik	[cm/s]	3...300
Grootste gevoeligheid	[cm/s]	3...60
Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Temperatuurgradiënt	[K/min]	300
Reactietijden		
Reactietijd	[s]	1...10
Software / programmering		
Afregelen schakelpunt	potentiometer	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...80
Beschermklasse	IP 67	
Mechanische eigenschappen		
Materialen	PBT-GF20	
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4571 (roestvast staal / 316Ti)	
Procesaansluiting	1/2" NPT	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	functie	11 x LED
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		
Connector: 1 x 1/2"; codering: C		



Aansluiting

