


Verwerkingseenheid voor stromingssensoren

VS0200/110VAC

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: SN0150

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 bevestiging op DIN rail



Toepassingsgebied

Applicatie

Stromingsbewaking; Temperatuurbewaking

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanningstolerantie [%]

-10...10

Voedingsspanning [V]

< 110 AC

Opwarmtijd [s]

30

Aantal kanalen

1

Uitgangen

Totaal aantal uitgangen

2

Elektrische uitvoering

Relais

Schakelfunctie
stromingsbewaking

relais trekt aan bij stroming

Schakelfunctie
temperatuurbewaking

Relais trekt aan bij temperatuuroverschrijding

Software / programmering

Afregelen schakelpunt

potentiometer

Keuze vloeistof / gas

schuifschakelaar

Temperatuurbereik [°C]

20...80

Reproduceerbaarheid van het
ingestelde schakelpunt [K]

4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

0...60



Verwerkingseenheid voor stromingssensoren

VS0200/110VAC

Beschermklasse	IP 40
Beschermklasse aansluitklemmen	IP 20

Mechanische eigenschappen

Behuizing	behuizing voor DIN rail
Afmetingen [mm]	75 x 55 x 110
Materialen	kunststof

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	functie	11 x LED
	schakelstatus	LED, rood


Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: 16 x ...2,5 mm²

Aansluiting



1: Relais Temperatuurbewaking

2: Relais Stromingsbewaking

Aderkleuren :

BN = bruin

BU = blauw

BK = zwart

WH = wit

GY = grijs