




Adapter voor LB kabelbuis

CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Vergulde contacten
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 300 AC/DC
Stroombelasting per module / steekplaats	[A]	4
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...70
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	272,155
Materialen		behuizing: PBT-GF20; Afdichting: NBR
Aantal poorten centraalverdeler		2
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

Adapter voor LB kabelbuis

CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 2 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld



Aansluiting

