

Dompelbuis

THERMOWELL, 10MMx300MM, 1/2NPT

**Toepassingsgebied**

Uitvoering	voor temperatuursensoren EL = 300 mm
------------	--------------------------------------

Drukbestendigheid [bar]	16
-------------------------	----

Meet- / instelbereik

Staaflengte L [mm]	272
--------------------	-----

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	181,44
-------------	--------

Materialen	1.4401 (roestvast staal / 316)
------------	--------------------------------

Aansluiting sensorzijde	1/2" NPT Ø 10 mm
-------------------------	------------------

Procesaansluiting	1/2" NPT
-------------------	----------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------