



Basislicentie van de VSE OPC UA-servers

VSE OPC UA SERVER LIC



Toepassingsgebied

Applicatie	OPC UA-Server software voor ifm diagnose elektronica type VSE
Apparaatmanagement	Eenvoudige registratie van apparaten via netwerkzoekopdracht of IP-adres
Gebruikersmanagement	toewijzen van gebruikersrollen en -rechten
	creëren van gebruikersgroepen
Licentiemanagement	VSE OPC UA Server -licenties toevoegen en beheren
	uitbreiden licenties continu mogelijk

Software / programmering

Taal	Duits; Engels
Datadrager	download
Aard van de licentie	enkelvoudige licentie
Licentieklasse	volledige versie



Basislicentie van de VSE OPC UA-servers

VSE OPC UA SERVER LIC

Systeemeisen	
CPU-type (of beter)	X64 of X86
Min. CPU-cyclus	2,3 GHz
Min. aantal CPU-kernen	4
Min. RAM	8 GB
Min. grafische resolutie	1920 x 1080
Benodigde interface	USB; LAN Adapter - RJ45
Netwerkkkaart	Ethernet 1 Gbit
Netwerkprotocol	Ethernet TCP/IP
Besturingssysteem	Linux (debian based) Docker & Docker Compose; Microsoft Windows 11 64 Bit; Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 2016; .NET Framework 4.7.2 of nieuwer; (alleen versies binnen de ondersteuningsperiode van Microsoft)
Webbrowser	Google Chrome; Mozilla Firefox; (ondersteunde versies: zie huidige release-opmerkingen)
Additioneel benodigde software	VOD001
	VSE OPC UA Server apparaat licentie
Application	
Min. geheugen harde schijf	1 GB
Log files	
Min. geheugen harde schijf	5 GB
Non process data	
Min. geheugen harde schijf	5 GB
Process data	
Min. geheugen harde schijf	64 GB
Mechanische eigenschappen	
Gewicht	[g] 0,001
Opmerkingen	
Opmerkingen	Opmerking : Dit product bevat software die onderhevig is aan de OPC Redistributables Agreement of Use der OPC Foundation in de versie die op het moment van de bestelling geldig is