


ZB0070



Trekkoord-NOODSTOP-schakelaar

Rope Switch DH LED 110V AC V4A



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	110...240 AC / 5...24 DC; (LED)
Vastgestelde isolatiespanning	[V]	500
Uitgangen		
Elektrische uitvoering	snap verbinding; max. schakelspanning: 240 V; schakelvermogen: 720 VA; thermische stroom: 10 A	
Uitgangsfunctie	hulpcontact	2 x maakcontact
	veiligheidscontact	4 x verbreekcontact (NC)
Minimale belastingsstroom	[mA]	5; (5 V DC)
Contactbelasting	3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (inductive last)	
Kortsluitbeveiliging	nee	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse	IP 67	
Toelatingen / testen		
Schokbestendigheid		15 g / 11 ms
Trillingsbestendigheid		10-500 Hz



Trekkoord-NOODSTOP-schakelaar

Rope Switch DH LED 110V AC V4A

Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	3149,2
Materialen	schakelcontact: verzilverd; behuizing: 1.4401 (roestvast staal / 316)	
Informatie betreffende de levensduur	Schakelcycli (mechanisch):	> 1.000.000
Oriëntatie montage	iedere	
Trekkoordlengte	125 m; (per kant)	
Aandrijfkraft	[N]	< 125; (spankracht: 130 N)
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	LED, groen
	fouten	LED, rood knippert
Elektrische aansluiting		
Vereiste bescherming	10 A; snel reageren	
Opmerkingen		
Opmerkingen	Informatie over installatie en bediening vindt u in de handleiding.	
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		
Aansluitklemmen: ...2,5 mm²		
Aansluiting		

