


IO-Link interface

SET AL1060 IO-Link Master USB

artikel wordt met parametreersoftware moneo configure SA uitgeleverd



- 1 IO-Link
- 2 AUX
- 3 USB

Toepassingsgebied

Applicatie: parametren en analyseren van apparaten

Elektrische eigenschappen

Nominale spanning DC [V]	5; (USB)
Stroomopname [mA]	< 1100; (USB)
Beschermklasse	III
Sensorvoeding	24 V DC
Sensor spanningsvoeding - AUX	
Stroombelasting per poort [A]	0,65
Sensor spanningsvoeding - USB	
Stroombelasting per poort [A]	0,15

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen: Aantal digitale ingangen: 2; Aantal digitale uitgangen: 2

Ingangen

Aantal digitale ingangen	2; (IO-Link-poort Class A : 1 x 2)
Schakelniveau High [V]	11...30
Schakelniveau Low [V]	0...5
Kortsluitbeveiliging digitale ingangen	ja

Uitgangen

Aantal digitale uitgangen: 2; (IO-Link-poort Class A: 1 x 2)



IO-Link interface

SET AL1060 IO-Link Master USB

Stroombelasting per uitgang	[mA]	150
Kortsluitvast		ja
Interfaces		
Communicatie interface		IO-Link; USB
Aantal USB-interfaces		1
IO-Link Master		
Type overdracht		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link revisie		1.1
Aantal poorten Class A		1
USB		
Versie		USB 2.0
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...50
Opslagtemperatuur	[°C]	-25...85
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	90
Beschermklasse		IP 65; IP 67
Toelatingen / testen		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Schokbestendigheid	DIN EN 60068-2-27	
Trillingsbestendigheid	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	388,3
Materialen	behuizing: PA (polyamide); bus: PA (polyamide); bevestigingsmoeren: Messing vernikkeld	
Materiaal afdichting	FKM	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	PWR	1 x LED, groen / rood industriële voedingen
	IO-Link	1 x LED, groen / rood communicatie
	DI/DO	1 x LED, oranje digitale ingang / uitgang
Toebehoren		
Leveringsomvang	USB IO-Link master: 1, AL1060	
	Verbindingskabel: 1 m, M12 A-gecodeerd, EVC012	
	USB-kabel: 1 m, M12 B-gecodeerd, E12689	
	Parametreer software:., moneo configure SA, QMP010	
Toebehoren (optioneel)	Geschakelde voeding 24 V DC:., M12 A-gecodeerd, E80121	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	



IO-Link interface

SET AL1060 IO-Link Master USB

Elektrische aansluiting - AUX

Connector: M12; codering: A



1:	+ 24 V DC US
2:	niet in gebruik
3:	GND US
4:	niet in gebruik

Elektrische aansluiting - IO-Link

Connector: M12; codering: A; Afdichting: FKM



1:	Sensorvoeding US L+
2:	digitale ingang / uitgang
3:	Sensorvoeding US L-
4:	IO-Link (C/Q)
5:	niet in gebruik

Elektrische aansluiting - USB

; codering: B



1:	VBUS + 5 V DC
2:	Data -
3:	Data +
4:	GND