

AC042A




AS-Interface AirBox

Airbox 2DI 1PO M12 II 3D

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC542A + E7000A

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Elektriske data

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	170,00
Integrert vaktbikkje	ja

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 4; Antall pneumatiske utganger: 2
------------------------------	--

Innganger

Antall digitale innganger	4; (2 x 2)
Input krets av digitale innganger	PNP
Sensortilførsel av inngangene	AS-i
Strømforsyning [V]	20,00...30,00
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	100,00
Inngangsstrøm høy [mA]	> 3,00
Inngangsstrøm lav [mA]	< 1,50
Koblingsnivå høyt [V]	> 10,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja

AC042A



AS-Interface AirBox

Airbox 2DI 1PO M12 II 3D

Utganger					
Elektrisk design	AS-i				
Antall pneumatiske utganger	2				
Driftsforhold					
Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...40,00			
Merknad om omgivelsestemperatur		med ekstra trykkluftbehandling: < 0 °C			
Beskyttelse		IP 65			
Tester/godkjenninger					
ATEX-merking	 II 3D T 65 °C IP 65 X				
EMC	EN 50295				
AS-i klassifisering					
AS-i profil	S-7.F				
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	7			
AS-I ID-kode	[hex]	F			
AS-i sertifikat venter	ja				
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2	D3
	Stikkontakter	I-1/2	I-1/2	I-3/4 + O-3	I-3/4 + O-4
	PIN	4	2	4	4
Mekaniske data					
Type montering	skrumontering				
Materialer	PBT				
Trykkluftsystem	2 x 3/2-veis seteventiler				
Driftstrykkområde	[bar]	2,00...8,00			
Driftstrykkområde	[MPa]	0,20...0,80			
Merknad om arbeidstrykkområde	inkl. mulige trykktopper				
Luftstrøm ved 6/5 bar	[l/min]	350,00			
Luftstrøm ved 6/0 bar	[l/min]	550,00			
Tillatt trykkluft	filtrert (5 µm); smurt (ISO-VG10) eller ikke smurt				
Rørtilbehør	Legris LF 3000/8				
Utblåsingsrør	integreert utblåsingsrør				
Displayer/driftelementer					
Display	drift	LED, grønn			
	Funksjon	LED, gul			
Tilbehør					
Tilbehør (valgfritt)	Modulunderdel:, AC5000				
Merknader					
Merknader	Bruk M12-kontakter med sekskantmutre, tiltrekkingsmoment 0,8 Nm				
Antall i forpakning	1,00 stk.				



AS-Interface AirBox

Airbox 2DI 1PO M12 II 3D

Elektrisk tilkobling

Koblinger: M12; koding: A



Innganger	
1	Sensor forsyning L+
2	datainntasting I2/I4
3	Sensor forsyning L-
4	datainntasting I1/I3