

AC046A




AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 1PO M12 ATEX

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC246A + E7000A

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Elektriske data

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	165,00
Integrert vaktbikkje	ja

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 2; Antall pneumatiske utganger: 1
------------------------------	--

Innganger

Antall digitale innganger	2
Input krets av digitale innganger	PNP
Sensortilførsel av inngangene	AS-i
Strømforsyning [V]	20,00...30,00
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	100,00
Inngangsstrøm høy [mA]	> 3,00
Inngangsstrøm lav [mA]	< 1,50
Koblingsnivå høyt [V]	> 10,00



AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 1PO M12 ATEX

Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja				
Utganger					
Elektrisk design	AS-i				
Antall pneumatiske utganger	1				
Driftsforhold					
Omgivelsestemperatur [°C]	0,00...40,00				
Merknad om omgivelsestemperatur	med ekstra trykkluftbehandling: < 0 °C				
Beskyttelse	IP 65				
Tester/godkjenninger					
ATEX-merking	 II 3D T 65 °C IP 65 X				
EMC	EN 50295				
AS-i klassifisering					
AS-i profil	S-3.F				
AS-i I/O-konfigurasjon [hex]	3				
AS-I ID-kode [hex]	F				
AS-i sertifikat venter	ja				
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2	D3
	Stikkontakter	I-1	I-1 / I-2	O-3	-
	PIN	4	2 / 4	-	-
Mekaniske data					
Type montering	skrumontering				
Materialer	PBT				
Trykkluftsystem	1 x 4/2-veis seteventil				
Driftstrykkområde [bar]	3,00...8,00				
Driftstrykkområde [MPa]	0,30...0,80				
Merknad om arbeidstrykkområde	inkl. mulige trykktopper				
Luftstrøm ved 6/5 bar [l/min]	500,00				
Luftstrøm ved 6/0 bar [l/min]	700,00				
Tillatt trykkluft	filtrert (5 µm); smurt (ISO-VG10) eller ikke smurt				
Tilleggsluft 90 % vakuum [bar]	3,00...8,00				
Tilleggsluft 90 % vakuum [MPa]	0,30...0,80				
Rørtilbehør	Legris LF 3000/8 / LF 3000/4				
Utblåsingsrør	integrert utblåsingsrør				
Displayer/driftselementer					
Display	drift	LED, grønn			
	Funksjon	LED, gul			
Tilbehør					
Tilbehør (valgfritt)	Modulunderdel:, AC5000				
Merknader					
Merknader	Bruk M12-kontakter med sekskantmutre, tiltrekkingsmoment 0,8 Nm				
Antall i forpakning	1,00 stk.				

AC046A



AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 1PO M12 ATEX

Elektrisk tilkobling

Tilkobling

Koblinger: M12