


AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC507A + E7000A

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



- 1 panel for merking
2 festeanordning infrarød adapter



Elektriske data

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	150,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	2,00
Integrert vaktbikkje	ja

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 2; Antall digitale utganger: 2
------------------------------	---

Innganger

Antall digitale innganger	2
Input krets av digitale innganger	PNP
Sensortilførsel av inngangene	AS-i
Strømforsyning [V]	18,00...30,00
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	100,00
Inngangsstrøm høy [mA]	6,00...10,00
Inngangsstrøm lav [mA]	0,00...2,00
Koblingsnivå høyt [V]	> 11,00



AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja				
Utganger					
Elektrisk design	AS-i				
Antall digitale utganger	2				
Krets	PNP				
Spenningsområde DC [V]	15,00...30,00; (til PELV)				
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA]	1 000,00; (utnyttelseskategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1))				
Beskyttelse mot kortslutning	ja				
Elektrisk separert	ja				
Driftsforhold					
Omgivelsestemperatur [°C]	0,00...40,00				
Beskyttelse	IP 67				
Tester/godkjenninger					
ATEX-merking	Ⓔ II 3G EEx nA II T6 X				
	Ⓔ II 3D T60 °C IP 67 X				
EMC	EN 50295				
AS-i klassifisering					
AS-i profil	S-3.0.E				
AS-i I/O-konfigurasjon [hex]	3				
AS-I ID-kode [hex]	0.E				
AS-i sertifikat venter	ja				
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2	D3
	Stikkontakter	I-1	I-2	O-3	O-4
	PIN	2+4	2+4	4	4
Mekaniske data					
Type montering	AS-i grensesnitt for FC-E underdeler				
Dimensjoner [mm]	45,00 x 83,00 x 25,00				
Materialer	PBT				
Displayer/driftselementer					
Display	drift	LED, grønn			
	feil	LED, rød			
	Funksjon	LED, gul			
Tilbehør					
Varer som leveres	AC5003				
Merknader					
Merknader	Inn- og utganger må være galvanisk isolert.				
	Ikke koble noen av de følgende punktene til et eksternt potensial:				
	I-, I+, I1, I2				
	Forbindelsene er elektrisk tilkoblet med AS-i-kabelen.				
	Bruk M12-kontakter med sekskantmutre, tiltrekkingsmoment 0,8 Nm				
Antall i forpakning	1,00 stk.				



AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Elektrisk tilkobling

kontaktpinner for modulunderdel, FK-E:

Koblinger: M12; koding: A

1	Innganger
2+4	Sensor forsyning L+
3	datainntasting shuntet internt
	Sensor forsyning L-