




AS-Interface kontrollskapmodul

SmartLine SafetyModul



- 1 panel for marking
- 2 address selection switch
- 3 DIN-rail adapter



Applikasjon	
Applikasjon	Montering i styreskap
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	250,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	6,00; (ohmisk motstand)
Integrert vaktbikkje	ja
Innganger / utganger	
Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 2; Antall reléutganger: 2
Innganger	
Antall digitale innganger	2; (2 x Sicherheitseingang)
Input krets av digitale innganger	PNP; (DC)
Sensortilførsel av inngangene	AS-i
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	100,00
Inngangsstrøm høy [mA]	10,00
Kortslutningsbeskyttelse digitale innganger	ja



AS-Interface kontrollskapmodul

SmartLine SafetyModul

Utganger						
Spenningsområde DC	[V]	24,00; (Utgangene O3 + O4 må forsynes parvis med samme spenning. 2 x 24 V DC)				
Spenningsområde AC	[V]	10,00...240,00; (Utgangene O3 + O4 må forsynes parvis med samme spenning. 2 x 240 V AC)				
Maks. gjeldende belastning per utgang	[mA]	6 000,00; (ohmisk motstand)				
Antall reléutganger		2				
Beskyttelse mot kortslutning		nei				
Elektrisk separert		ja				
Driftsforhold						
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...50,00				
Lagringstemperatur	[°C]	< 80,00				
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	80,00; (ikke kondenserende)				
Maks. høyde over havet	[m]	2 000,00				
Beskyttelse		IP 20				
Grad av tilsmussing_		2,00				
Tester/godkjenninger						
EMC		EN 61000-6-2				
		EN 62026-2				
		EN 61326-3-1				
		EN 61000-6-4				
Standard		EN 61010-1; EN 13849-1; EN 63000				
Sikkerhetsklassifisering						
Overholder kravene		ISO 13849-1 Kategori 4, PL e				
		IEC 61508 SIL 3				
Oppdragstid TM	[h]	175200				
Oppdragstid TM (ekstra indikasjon)		20 år				
PFH	[1/h]	4E-09				
AS-i klassifisering						
ASi-i versjon		2.11; 3.0				
AS-i-adressering		adresseringsuttak				
Utvidet adresseringsmodus		nei				
AS-i profil		S-7.B.E				
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	7				
AS-I ID-kode	[hex]	B.E				
AS-i sertifikat		62001				
Tilordning av databiter		data bit	D0	D1	D2	D3
		Inngang	SI-1	SI-1	SI-2	SI-2
		Utgang	O-1	O-2	O-3	O-4
Mekaniske data						
Vekt	[g]	216,50				
Type montering		montering på DIN-skinne				
Materialer		PC-GF20				



AS-Interface kontrollskapmodul

SmartLine SafetyModul

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	LED, gul S11...S12, O3...O4
	drift	LED, grønn AS-i
	feil	LED, rød ERR O1...O2

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

pinnehoder: 4 x ; Avstand: 5,0 mm

Tilkobling

