


AS-Interface sikkerhetsmonitor

Safety mon/1 ch. enhan. net

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC032S

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Elektriske data

Driftsspenningstoleranse	[%]	15,00
Driftsspenning	[V]	24,00 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i	[mA]	45,00
Slå på toppstrøm	[mA]	600,00

Grensesnitt

RS232

Overføringshastighet	9600 Baud
----------------------	-----------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-30,00...70,00
Beskyttelse	IP 20; (Kun egnet for bruk i elektrorom eller kontrollskap med minimum beskyttelsesgrad IP54.)	

Tester/godkjenninger

EMC	EN 50081-2	(1993)
	EN 61000-6-2	(1999)
	EN 60947-5-1	(2000)
	EN 60204-1	



AS-Interface sikkerhetsmonitor

Safety mon/1 ch. enhan. net

Sikkerhetsklassifisering	
Overholder kravene	ISO 13849-1: 2015 PL e
	IEC 61508 SIL 3
Oppdragstid TM [h]	175200
Oppdragstid TM (ekstra indikasjon)	20 år
AS-i klassifisering	
AS-i profil	7.F
AS-i I/O-konfigurasjon [hex]	7
AS-I ID-kode [hex]	F
AS-i sertifikat venter	ja
Mekaniske data	
Vekt [g]	384,00
Materialer	PA svart
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.
Elektrisk tilkobling	
AS-i +	Tilkobling AS-i
AS-i -	Tilkobling AS-i
AS-i S+ / AS-i S-	Safe AS-i utgang for aktuatorovervåking eller tilkobling til et annet AS-i-nettverk
L+	+24V DC forsyning
M	GND referansejord
FE	funksjonell jord
1.Y1	EDM 1 tilbakemeldingskrets for inngang / utgangskrets 1
1.Y2	startinngang utgangskrets 1
1.13	svitsjeelement for utgang 1 utgangskrets 1
1.14	svitsjeelement for utgang 1 utgangskrets 1
1.23	svitsjeelement for utgang 2 utgangskrets 1
1.24	svitsjeelement for utgang 2 utgangskrets 1
1.32	Sikkerhet PÅ / signalutgang utgangskrets 1
2.Y1	EDM2 tilbakemeldingskrets for inngang / utgangskrets 2
2.Y2	startinngang utgangskrets 2
2.32	Sikkerhet PÅ / signalutgang 2 utgangskrets 2