




AS-Interface PLS

CONTR 1MSTR 1RS232C

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC1333

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



1 seriegrensesnitt RS232C



Applikasjon

Applikasjon mini-kontroller for signalforbehandling

Elektriske data

Driftsspenning [V]	22,00...30,00 DC; (24 DC ; til PELV)
Isolasjon klassifisering [V]	500,00
Maks. strømforbruk [VA]	10,00
Elektrisk separasjon	ja

Utganger

Elektrisk design AS-i

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon RS232

RS232

Antall R232-grensesnitt	1
Overføringshastighet	4800...62400 Baud
Kontakttype	SUB-D
Brukstype	Programming

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] 0,00...60,00

AC1003



AS-Interface PLS

CONTR 1MSTR 1RS232C

Lagringstemperatur	[°C]	-20,00...70,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	95,00
Beskyttelse		IP 20

Tester/godkjenninger

Støt / vibrasjonsmotstand	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)
---------------------------	---------------------------------

AS-i klassifisering

AS-i profil	M1
AS-i sertifikat	22502

Mekaniske data

Hus	hus for DIN-skinneinstallering
Materialer	aluminium

Displayer/driftselementer

Display	Funksjon	2 x LED, rød
		2 x LED, grønn
		2 x LED, gul

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler: 5 x

Tilkobling

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE