




## AS-Interface PLS

CONTR 2MSTR 1RS232C

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC1334

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



1 seriegrensesnitt RS232C



## Applikasjon

Applikasjon mini-kontroller for signalforbehandling

## Elektriske data

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Driftsspenning [V]               | 22,00...30,00 DC; (24 DC ; til PELV) |
| Isolasjon klassifisering [V]     | 500,00                               |
| Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 80,00                                |
| Maks. strømforbruk [VA]          | 10,00                                |
| Elektrisk separasjon             | ja                                   |

## Utganger

Elektrisk design AS-i

## Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon RS232

## RS232

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Antall R232-grensesnitt | 1                 |
| Overføringshastighet    | 4800...62400 Baud |
| Kontakttype             | SUB-D             |
| Brukstype               | Programming       |



## AS-Interface PLS

CONTR 2MSTR 1RS232C

| Driftsforhold               |                   |                                 |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Omgivelsestemperatur        | [°C]              | 0,00...60,00                    |
| Lagringstemperatur          | [°C]              | -20,00...70,00                  |
| Maks. relativ luftfuktighet | [%]               | 95,00                           |
| Beskyttelse                 |                   | IP 20                           |
| Tester/godkjenninger        |                   |                                 |
| Støt / vibrasjonsmotstand   |                   | < 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm) |
| AS-i klassifisering         |                   |                                 |
| AS-i profil                 |                   | M1                              |
| AS-i sertifikat             |                   | 22502                           |
| Mekaniske data              |                   |                                 |
| Hus                         |                   | hus for DIN-skinneinstallasjon  |
| Materialer                  |                   | aluminium                       |
| Displayer/driftselementer   |                   |                                 |
| Display                     | funksjonskontroll | 2 x LED, rød                    |
|                             |                   | 2 x LED, grønn                  |
|                             |                   | 2 x LED, gul                    |
| Merknader                   |                   |                                 |
| Antall i forpakning         |                   | 1,00 stk.                       |
| Elektrisk tilkobling        |                   |                                 |
| skrueterminaler: 7 x        |                   |                                 |
| Tilkobling                  |                   |                                 |

|   |         |
|---|---------|
| 7 | AS-i 2+ |
| 6 | AS-i 2- |
| 5 | + 24 V  |
| 4 | 0 V     |
| 3 | AS-i 1+ |
| 2 | AS-i 1- |
| 1 | PE      |