

AC1005



AS-Interface PROFIBUS DP-gateway med PLS

Contr 1MSTR 1RS232C 1DP


Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC1027

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

Erstatningsenheter for Krones-systemer skal anskaffes direkte fra selskapet Krones.

Enheten er ikke direkte kompatibel.



- 1 seriegrensesnitt RS232C
- 2 PROFIBUS DP-grensesnitt



Applikasjon

Applikasjon brukes som mini-kontroller og gateway

Elektriske data

Driftsspenning [V]	22,00...30,00 DC; (24 DC ; til PELV)
Isolasjon klassifisering [V]	500,00
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	80,00
Maks. strømforbruk [VA]	10,00
Elektrisk separasjon	ja

Utganger

Elektrisk design AS-i

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon RS232

RS232

Antall R232-grensesnitt	1
Overføringshastighet	4800...62400 Baud



AS-Interface PROFIBUS DP-gateway med PLS

Contr 1MSTR 1RS232C 1DP

Kontakttype	SUB-D
Brukstype	Programming

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-20,00...70,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	95,00
Beskyttelse		IP 20

AS-i klassifisering

AS-i profil	M1
AS-i sertifikat	22501

Mekaniske data

Hus	hus for DIN-skinneinstallasjon
Materialer	aluminium

Displayer/driftselementer

Display	funksjonskontroll	2 x LED, rød
		2 x LED, grønn
		2 x LED, gul

Merknader

Merknader	Erstatningsenheter for Krones-systemer skal anskaffes direkte fra selskapet Krones. Enheden er ikke direkte kompatibel.
Merk	Erstatningsenheter for Krones-systemer skal anskaffes direkte fra selskapet Krones.; Enheden er ikke direkte kompatibel.
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler: 5 x

Tilkobling

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1–
1	PE