

AS-Interface PROFIBUS DP-gateway med PLS

Contr 2MSTR 1RS232C 1DP


Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC1028

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

Erstatningsenheter for Krones-systemer skal anskaffes direkte fra selskapet Krones.

Enheten er ikke direkte kompatibel.



- 1 seriegrensesnitt RS232C
2 PROFIBUS DP-grensesnitt



Applikasjon

Applikasjon brukes som mini-kontroller og gateway

Elektriske data

Driftsspenning [V]	22,00...30,00 DC; (24 DC ; til PELV)
Isolasjon klassifisering [V]	500,00
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	80,00
Maks. strømforbruk [VA]	10,00
Elektrisk separasjon	ja

Utganger

Elektrisk design AS-i

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon RS232

RS232

Antall R232-grensesnitt	1
Overføringshastighet	4800...62400 Baud



AS-Interface PROFIBUS DP-gateway med PLS

Contr 2MSTR 1RS232C 1DP

Kontakttype	SUB-D	
Brukstype	Programming	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-20,00...70,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	95,00
Beskyttelse	IP 20	
AS-i klassifisering		
AS-i profil	M1	
AS-i sertifikat	22501	
Mekaniske data		
Hus	hus for DIN-skinneinstallasjon	
Materialer	aluminium	
Displayer/driftselementer		
Display	drift	2 x LED, rød
		2 x LED, grønn
		2 x LED, gul
Merknader		
Merknader	Erstatningsenheter for Krones-systemer skal anskaffes direkte fra selskapet Krones.	
	Enheten er ikke direkte kompatibel.	
Merk	Erstatningsenheter for Krones-systemer skal anskaffes direkte fra selskapet Krones.; Enheten er ikke direkte kompatibel.	
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
skrueterminaler: 7 x		
Tilkobling		

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE