


AS-Interface PLS

Contr 1MSTR 1RS485

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



1 seriegrensesnitt RS485



Applikasjon

Applikasjon	mini-kontroller for signalforbehandling
-------------	---

Elektriske data

Driftsspenning [V]	22,00...30,00 DC; (24 DC ; til PELV)
Isolasjon klassifisering [V]	500,00
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	80,00
Maks. strømforbruk [VA]	10,00
Elektrisk separasjon	ja

Utganger

Elektrisk design	AS-i
------------------	------

Grensesnitt

RS232

Overføringshastighet	4800...62400 Baud
Kontakttype	SUB-D

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	0,00...60,00
Lagringstemperatur [°C]	-20,00...70,00
Maks. relativ luftfuktighet [%]	95,00
Beskyttelse	IP 20

Tester/godkjenninger

Støt / vibrasjonsmotstand	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)
---------------------------	---------------------------------



AS-Interface PLS

Contr 1MSTR 1RS485

AS-i klassifisering		
AS-i profil	M1	
AS-i sertifikat	22503	
Mekaniske data		
Hus	hus for DIN-skinneinstallasjon	
Materialer	aluminium	
Displayer/driftselementer		
Display	funksjonskontroll	2 x LED, rød
		2 x LED, grønn
		2 x LED, gul
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
skrueterminaler: 5 x		
Tilkobling		

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1–
1	PE