


AS-Interface PLS

Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



- 1 Programmeringsgrensesnitt RS232C
2 Datenschnittstelle RS485



Applikasjon

Applikasjon	mini-kontroller for signalforbehandling
-------------	---

Elektriske data

Driftsspenning [V]	22,00...30,00 DC; (24 DC ; til PELV)
Isolasjon klassifisering [V]	500,00
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	80,00
Elektrisk separasjon	ja

Utganger

Elektrisk design	AS-i
------------------	------

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon	RS232
-------------------------------	-------

RS232

Antall R232-grensesnitt	1
Overføringshastighet	4800...62400 Baud
Kontakttype	SUB-D
Brukstype	Programming

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	0,00...60,00
Lagringstemperatur [°C]	-20,00...70,00
Beskyttelse	IP 20



AS-Interface PLS

Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485

Tester/godkjenninger		
Støt / vibrasjonsmotstand	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)	
AS-i klassifisering		
AS-i profil	M1	
AS-i sertifikat	22505	
Mekaniske data		
Hus	hus for DIN-skinneinstallasjon	
Materialer	aluminium	
Displayer/driftselementer		
Display	funksjonskontroll	2 x LED, rød
		2 x LED, grønn
		2 x LED, gul
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
skrueterminaler: 7 x		
Tilkobling		

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE