

AC1015




AS-Interface repeater

Repeater 6GK1 210-0SA00 IP67

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC2215

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Applikasjon

Applikasjon forlengelse av AS-i-nettverket med 100 m til

Elektriske data

Strømforbruk [mA] 2,00

Utganger

Elektrisk design AS-i

Elektrisk separert ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] 0,00...60,00

Beskyttelse IP 67

Displayer/driftselementer

Display drift 2 x LED, grønn

Merknader

Merknader AS-i-utvidelsen bruker ikke slaveadresse.
Det totale antall slaver pr. masterrekke forblir uendret.
Ingen parameterinnstilling er nødvendig.

Antall i forpakning 1,00 stk.




AS-Interface repeater

Repeater 6GK1 210-0SA00 IP67

Elektrisk tilkobling

Koblinger: M12; koding: A



Tilkobling