




AS-Interface gateway

Master S7-300 CP343-2 6GK7 343

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Applikasjon

Applikasjon tilkobling til styringssystemer med middels rekkevidde

Elektriske data

Driftsspenning [V]	5,00 DC; (via backplane-buss)
Strømforbruk [mA]	200,00; (via backplane-buss)
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	40,00
Antall AS-i-mastere	1

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon	S7-300
-------------------------------	--------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	0,00...60,00
Beskyttelse	IP 20

AS-i klassifisering

ASi-i versjon	2.1
AS-i profil	M1

AC1057



AS-Interface gateway

Master S7-300 CP343-2 6GK7 343

Mekaniske data	
Materialer	PBT
Tilbehør	
Tilbehør (valgfritt)	Frontplugg:, E70126
	manuell:, Tysk, AC1056
	manuell:, Engelsk, AC1059
Merknader	
Merknader	Tilgang til AS-i-periferiutstyr på samme måte som til standard periferiutstyr.
	Eksisterende programmer kan fortsatt brukes.
Antall i forpakning	1,00 stk.