




AS-Interface EtherNet/IP-gateway med PLS

Control.E 2Mstr ET IP RS232

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Applikasjon	
Applikasjon	brukes som desentralisert kontrollør og EtherNet/IP-gateway/webserver
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	24,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Strømforbruk [mA]	< 400,00
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	10,00
Maks. strømforbruk [VA]	10,00
Antall AS-i-mastere	2
Grensesnitt	
Grensesnitt for kommunikasjon	RS232; Ethernet
Ethernet	
Overføringshastighet	10; 100
Protokoll	EtherNet/IP; IP
Brukstype	dataoverføring
Merknad om grensesnitt	CIP-protokoll Ethernet-/IP-server gruppe 2 og 3



AS-Interface EtherNet/IP-gateway med PLS

Control.E 2Mstr ET IP RS232

RS232		
Antall R232-grensesnitt		1
Overføringshastighet		9600...115200 Baud
Kontakttype		RJ11
Brukstype		Programming
Merknad om grensesnitt		galvanisk isolert
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-20,00...70,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	95,00
Beskyttelse		IP 20
AS-i klassifisering		
ASi-i versjon		2.1
AS-i profil		M1e
Mekaniske data		
Hus		hus for DIN-skinne monterer
Materialer		aluminium; stålplate galvanisert
Displayer/driftselementer		
Display	Funksjon	3 x LED, rød
		4 x LED, grønn
		2 x LED, gul
		full grafisk LCD-skjerm
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Tilkobling		

