




AS-Interface CANopen-gateway med PLS

ControllerE 1Mstr CO RS232

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC1331
Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Applikasjon		
Applikasjon	desentralisert kontrollert; CANopen-gateway	
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	24,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 500,00
Maks. strømforbruk FRA AS-i	[mA]	10,00
Maks. strømforbruk	[VA]	10,00
Antall AS-i-mastere		1
Grensesnitt		
Grensesnitt for kommunikasjon	RS232; CAN	
CAN		
Antall CAN-grensesnitt	1	



AS-Interface CANopen-gateway med PLS

ControllerE 1Mstr CO RS232

Protokoll	CANopen
Brukstype	dataoverføring
RS232	
Antall R232-grensesnitt	1
Overføringshastighet	9600...115200 Baud
Kontakttype	RJ11
Brukstype	Programming
Merknad om grensesnitt	galvanisk isolert

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-20,00...70,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	95,00
Beskyttelse		IP 20

AS-i klassifisering

ASi-i versjon	2.1
AS-i profil	M3

Mekaniske data

Hus	hus for DIN-skinneinstallasjon
Materialer	aluminium; stålplate galvanisert

Displayer/driftselementer

Display	Funksjon	3 x LED, rød
		2 x LED, grønn
		2 x LED, gul
		full grafisk LCD-skjerm

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Tilkobling

