

AC2415




AS-Interface CompactLine-modul

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC2411

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Applikasjon

Applikasjon

feltinstallasjon

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk	[mA]	< 142,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	4,00
Integrert vaktbikkje		ja

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 2; Antall digitale utganger: 2
------------------------------	---

Innganger

Antall digitale innganger	2
Input krets av digitale innganger	PNP
Sensortilførsel av inngangene	AS-i
Strømforsyning	[V] 20,00...30,00



AS-Interface CompactLine-modul

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

Maks. total merkestrøm fra innganger	[mA]	100,00
Inngangsstrøm høy	[mA]	> 5,00
Inngangsstrøm lav	[mA]	< 1,50
Koblingsnivå høyt	[V]	> 10,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning		ja

Utganger

Elektrisk design		AS-i
Antall digitale utganger		2
Krets		PNP
Spenningsområde DC	[V]	10,00...30,00; (til PELV; via rundkabel)
Maks. gjeldende belastning per utgang	[mA]	2 000,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Elektrisk separert		ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 50295	
-----	----------	--

AS-i klassifisering

AS-i profil	S-3.0				
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	3			
AS-I ID-kode	[hex]	0			
AS-i sertifikat	05801				
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2	D3
	Stikkontakter	I-1	I-2	O-3	O-4
	PIN	2+4	2+4	4	4

Mekaniske data

Materialer	PUR
------------	-----

Displayer/driftselementer

Display	drift	LED, grønn
	Funksjon	LED, gul

Merknader

Merknader	Inn- og utganger må være galvanisk isolert.
Antall i forpakning	1,00 stk.




AS-Interface CompactLine-modul

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP


Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m; 5 x 1,5 mm²

Tilkobling



; koding: A



1	Innganger
2+4	Sensor forsyning L+
3	datainntasting shuntet internt
5	Sensor forsyning L-