




AS-Interface CompactLine-modul

CompactModule 4DO T M12



Applikasjon

Applikasjon	feltinstallasjon
-------------	------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	75,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00
Ekstra spenningsforsyning [V]	15,00...30,00 DC; (AUX)
Maks. strømforbruk fra ekstra forsyning [mA]	4 000,00; (AUX)
Integrert vaktbikkje	ja

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 4
------------------------------	-----------------------------

Utganger

Antall digitale utganger	4
Krets	PNP



AS-Interface CompactLine-modul

CompactModule 4DO T M12

Spenningsområde DC	[V]	15,00...30,00; (AUX)
Maks. gjeldende belastning per utgang	[mA]	2 000,00; (utnyttelseskategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1))
Maks. strømbelastning for utganger totalt	[A]	4,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Elektrisk separert		ja
Aktuator forsyningsutganger		AUX

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	90,00; (ikke kondenserende)
Maks. høyde over havet	[m]	2 000,00
Beskyttelse		IP 67; (ved bruk av flatkabler E7400x / E7401x)

Tester/godkjenninger

EMC		EN 61000-6-2	
		EN 62026-2	
		EN 50581	
MTTF	[ANN]	300,00	
UI godkjenning		strømforsyning	Class 2

AS-i klassifisering

ASi-i versjon		2.11; 3.0				
AS-i-adressering		IR-adressering mulig				
Utvidet adresseringsmodus		nei				
AS-i masterprofil		M2; M3; M4				
AS-i profil		S-8.0.F				
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	8				
AS-I ID-kode	[hex]	0.F				
AS-i sertifikat		92201				
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2	D3	
	Utgang	1	2	3	4	
	Stikkontakter	O-1	O-2	O-3	O-4	
	PIN	4	4	4	4	

Mekaniske data

Vekt	[g]	292,50
Type montering		AS-i flatkabler for direkte tilkobling
Materialer		PA; Stikkontakter: messing forniklet; gjengeinnsatser i underdelen: messing forniklet; O-ring: FKM; hullkontakter: CuSn6 forniklet og fortinnet

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	LED, gul O1...O4
	drift	LED, grønn AS-i, AUX
	feil	LED, rød

Elektrisk tilkobling

Modultilkobling	Flate kabler
-----------------	--------------



AS-Interface CompactLine-modul

CompactModule 4DO T M12

Tilbehør


Tilbehør (valgfritt)	Hylse i rustfritt stål, for installasjon ved mye mekanisk slitasje, E70402
----------------------	--

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: M12; koding: A



3	Utganger
4	ekstern spenning AUX -
5	Koblingsutgang
1, 2	funksjonell jord (FE)
	ikke brukt