


Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



- 1 panel for merking
2 festeanordning infrarød adapter

**Elektriske data**

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	250,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 4
------------------------------	------------------------------

Innganger

Antall digitale innganger	4
Input krets av digitale innganger	PNP
Sensortilførsel av inngangene	AS-i
Strømforsyning [V]	18,00...30,00; (via flatkabel)
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	200,00
Inngangsstrøm høy [mA]	6,00...10,00
Inngangsstrøm lav [mA]	0,00...2,00
Koblingsnivå høyt [V]	> 11,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja

Utganger

Elektrisk design	AS-i
------------------	------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...50,00
---------------------------	----------------



AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicLine45 4DI FKT M12

Merknad om omgivelsestemperatur	strøm for sensorforsyning: < 200 mA
Beskyttelse	-25...70 °C: < 150 mA
	IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i klassifisering

ASi-i versjon	2.1						
AS-i-adressering	IR-adressering mulig						
Utvidet adresseringsmodus	nei						
AS-i profil	S-0.F.E						
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	0					
AS-I ID-kode	[hex]	F.E					
Tilordning av databiter	parameterbit	Betegnelse					
	P0	valg Høy aktiv / Lav aktiv	/	PIN	2 /	Stikkontakter	I-1 / FKT 1
	P1	valg Høy aktiv / Lav aktiv	/	PIN	2 /	Stikkontakter	I-2 / FKT 2
	P2	valg Høy aktiv / Lav aktiv	/	PIN	2 /	Stikkontakter	I-3 / FKT 3
	P3	valg Høy aktiv / Lav aktiv	/	PIN	2 /	Stikkontakter	I-4 / FKT 4

Mekaniske data

Vekt [g]	107,70
Type montering	AS-i grensesnitt til FC underdeler
Materialer	PBT

Displayer/driftselementer

Display	drift	LED, grønn
	feil	LED, rød
	Funksjon	LED, gul

Tilbehør

Tilbehør (valgfritt)	Modulunderdel
----------------------	---------------

Merknader

Merknader	Ikke koble noen av de følgende punktene til et eksternt potensial: I-, I+, I1...I4, FKT1...FKT4 Forbindelsene er elektrisk tilkoblet med AS-i-kabelen. Ved feil kan høy eller lav aktivitet (NO- eller NC-prinsipp) for inngangene for funksjonskontroll angis separat. Ved feil blinker den røde LED-lampen for de samsvarende inngangslysene samt LED-lampe 2 (FEIL).
Antall i forpakning	1,00 stk.




AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicLine45 4DI FKT M12

Elektrisk tilkobling

kontaktpinner for modulunderdel, FK / PG:

Koblinger: M12; koding: A



1	Innganger Sensor forsyning L+
2	funksjonskontrollinngang
3	Sensor forsyning L-
4	datainntasting
5	ikke brukt