


AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicLine45 4DO T M12

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC5208

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



- 1 panel for merking
2 festeanordning infrarød adapter



Elektriske data

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	50,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	2,00
Integrert vaktbikkje	ja

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 4
------------------------------	-----------------------------


Utganger

Elektrisk design	AS-i
Antall digitale utganger	4
Krets	PNP
Spenningsområde DC [V]	15,00...30,00; (til PELV; via flatkabel; i henhold til cULus må spenningen overholde verdiene som er spesifisert i «Begrenset spenning / strøm»)
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA]	1 000,00; (utnyttelseskategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1); i henhold til cULus: 700 mA)
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Elektrisk separert	ja



AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicLine45 4DO T M12

Driftsforhold					
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00			
Beskyttelse		IP 67			
Tester/godkjenninger					
EMC		EN 50295			
AS-i klassifisering					
ASi-i versjon		2.1			
AS-i-adressering		IR-adressering mulig			
Utvidet adresseringsmodus		nei			
AS-i profil		S-8.0.E			
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	8			
AS-I ID-kode	[hex]	0.E			
AS-i sertifikat		39201			
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2	D3
	Utgang	1	2	3	4
	Stikkontakter	O-1	O-2	O-3	O-4
	PIN	4	4	4	4
Mekaniske data					
Vekt	[g]	109,00			
Type montering		AS-i grensesnitt for FC-E underdeler			
Materialer		PBT			
Displayer/driftselementer					
Display	drift			LED, grønn	
	feil			LED, rød	
	Funksjon			LED, gul	
Tilbehør					
Tilbehør (valgfritt)		Modulunderdel			
Merknader					
Antall i forpakning		1,00 stk.			
Elektrisk tilkobling					
kontaktpinner for modulunderdel, FK-E:					
Koblinger: M12; koding: A					
					
1	Utganger				
2	ikke brukt				
3	ikke brukt				
4	ekstern spenning AUX -				
5	Koblingsutgang +				
	ikke brukt				