




## AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicLine90 4DI 4DO T M12

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC5209

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



- 1 panel for merking  
2 festeanordning infrarød adapter



## Elektriske data

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Driftsspenning [V]                    | 26,50...31,60 DC |
| Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]      | 250,00           |
| Maks. nåværende belastning totalt [A] | 2,00             |
| Integrert vaktbikkje                  | ja               |

## Innganger / utganger

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 4; Antall digitale utganger: 4 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|

## Innganger

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Antall digitale innganger                 | 4                              |
| Input krets av digitale innganger         | PNP                            |
| Sensortilførsel av inngangene             | AS-i                           |
| Strømforsyning [V]                        | 18,00...30,00; (via flatkabel) |
| Maks. total merkestrøm fra innganger [mA] | 200,00                         |
| Inngangsstrøm høy [mA]                    | 6,00...10,00                   |
| Inngangsstrøm lav [mA]                    | 0,00...2,00                    |
| Koblingsnivå høyt [V]                     | > 11,00                        |



## AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicLine90 4DI 4DO T M12

|                                               |  |                                                                                                                                                  |     |            |     |     |
|-----------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|-----|
| Digitale innganger beskyttet mot kortslutning |  | ja                                                                                                                                               |     |            |     |     |
| Utganger                                      |  |                                                                                                                                                  |     |            |     |     |
| Elektrisk design                              |  | AS-i                                                                                                                                             |     |            |     |     |
| Antall digitale utganger                      |  | 4                                                                                                                                                |     |            |     |     |
| Krets                                         |  | PNP                                                                                                                                              |     |            |     |     |
| Spenningsområde DC [V]                        |  | 15,00...30,00; (til PELV; via flatkabel; i henhold til cULus må spenningen overholde verdiene som er spesifisert i «Begrenset spenning / strøm») |     |            |     |     |
| Maks. gjeldende belastning per utgang [mA]    |  | 1 000,00; (utnyttelseskategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1); i henhold til cULus: 700 mA)                           |     |            |     |     |
| Beskyttelse mot kortslutning                  |  | ja                                                                                                                                               |     |            |     |     |
| Elektrisk separert                            |  | ja                                                                                                                                               |     |            |     |     |
| Driftsforhold                                 |  |                                                                                                                                                  |     |            |     |     |
| Omgivelsestemperatur [°C]                     |  | -25,00...70,00                                                                                                                                   |     |            |     |     |
| Beskyttelse                                   |  | IP 67                                                                                                                                            |     |            |     |     |
| Tester/godkjenninger                          |  |                                                                                                                                                  |     |            |     |     |
| EMC                                           |  | EN 50295                                                                                                                                         |     |            |     |     |
| AS-i klassifisering                           |  |                                                                                                                                                  |     |            |     |     |
| ASi-i versjon                                 |  | 2.1                                                                                                                                              |     |            |     |     |
| AS-i-adressering                              |  | IR-adressering mulig                                                                                                                             |     |            |     |     |
| Utvidet adresseringsmodus                     |  | nei                                                                                                                                              |     |            |     |     |
| AS-i profil                                   |  | S-7.0.E                                                                                                                                          |     |            |     |     |
| AS-i I/O-konfigurasjon [hex]                  |  | 7                                                                                                                                                |     |            |     |     |
| AS-I ID-kode [hex]                            |  | 0.E                                                                                                                                              |     |            |     |     |
| AS-i sertifikat                               |  | 39301                                                                                                                                            |     |            |     |     |
| Tilordning av databiter                       |  | data bit                                                                                                                                         | D0  | D1         | D2  | D3  |
|                                               |  | Inngang                                                                                                                                          | 1   | 2          | 3   | 4   |
|                                               |  | Stikkontakter                                                                                                                                    | I-1 | I-2        | I-3 | I-4 |
|                                               |  | PIN                                                                                                                                              | 2+4 | 2+4        | 2+4 | 2+4 |
|                                               |  | Utgang                                                                                                                                           | 1   | 2          | 3   | 4   |
|                                               |  | Stikkontakter                                                                                                                                    | O-1 | O-2        | O-3 | O-4 |
|                                               |  | PIN                                                                                                                                              | 4   | 4          | 4   | 4   |
| Mekaniske data                                |  |                                                                                                                                                  |     |            |     |     |
| Vekt [g]                                      |  | 192,00                                                                                                                                           |     |            |     |     |
| Type montering                                |  | AS-i grensesnitt for FC-E underdeler                                                                                                             |     |            |     |     |
| Materialer                                    |  | PBT                                                                                                                                              |     |            |     |     |
| Displayer/driftselementer                     |  |                                                                                                                                                  |     |            |     |     |
| Display                                       |  | drift                                                                                                                                            |     | LED, grønn |     |     |
|                                               |  | feil                                                                                                                                             |     | LED, rød   |     |     |
|                                               |  | Funksjon                                                                                                                                         |     | LED, gul   |     |     |
| Tilbehør                                      |  |                                                                                                                                                  |     |            |     |     |
| Tilbehør (valgfritt)                          |  | Modulunderdel                                                                                                                                    |     |            |     |     |



## AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicLine90 4DI 4DO T M12

## Merknader

Merknader

Inn- og utganger må være galvanisk isolert.

Ikke koble noen av de følgende punktene til et eksternt potensial:

I-, I+, I1, I2, I3, I4

Forbindelsene er elektrisk tilkoblet med AS-i-kabelen.


Antall i forpakning

1,00 stk.

## Elektrisk tilkobling

kontaktpinner for modulunderdel, FK-E:

Koblinger: M12; koding: A



|     |                                |
|-----|--------------------------------|
|     | Innganger                      |
| 1   | Sensor forsyning L+            |
| 2+4 | datainntasting shuntet internt |
| 3   | Sensor forsyning L-            |
| 5   | ikke brukt                     |
|     | Utganger                       |
| 1   | ikke brukt                     |
| 2   | ikke brukt                     |
| 3   | ekstern spenning AUX -         |
| 4   | Koblingsutgang +               |
| 5   | ikke brukt                     |