




AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67



- 1 panel for marking
2 festeanordning infrarød adapter



Produktegenskaper	
Antall innganger og utganger	Antall Pt100-innganger: 4
Måleområde [°C]	-200,00...850,00
Applikasjon	
Applikasjon	feltinstallasjon
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	80,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Maks. nåværende belastning totalt [A]	0,08
Innganger / utganger	
Antall innganger og utganger	Antall Pt100-innganger: 4
Innganger	
Antall Pt100-innganger	4
Sensortilførsel av inngangene	AS-i
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja
Antall analoge innganger	tilkobling av 2- og 4-leder-sensorer
Oppløsning av analog inngang	16 / 0,1 °C



AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67

Måle - / innstillingsområde		
Måleområde	[°C]	-200,00...850,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...70,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[ANN]	140,00
AS-i klassifisering		
AS-i-adressering		adresseringsuttak; IR-adressering mulig
AS-i masterprofil		M3; M4
AS-i profil		S-7.3.E
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	7
AS-I ID-kode	[hex]	3.E
Mekaniske data		
Vekt	[g]	205,55
Type montering		AS-i grensesnitt til FC underdeler
Materialer		PBT
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	0,60...0,80
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	LED, gul kanaler AI1...AI4
	drift	LED, grønn Spenning AS-i - AS-i
	feil	LED, rød
Elektrisk tilkobling		
Modultilkobling		Flate kabler
Tilbehør		
Tilbehør (valgfritt)		Modulunderdel
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.



AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67

Elektrisk tilkobling

Koblinger: M12; koding: A



1	S+
2	analog inngang
3	S-
4	analog utgang 0V
5	funksjonell jord