




AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicLineVA 4DI M12

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC2451

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



- 1 panel for merking
2 festeanordning infrarød adapter



Applikasjon

Applikasjon

feltinstallasjon

Elektriske data

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	240,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 4
------------------------------	------------------------------

Innganger

Antall digitale innganger	4
Input krets av digitale innganger	PNP
Sensortilførsel av inngangene	AS-i
Strømforsyning [V]	18,00...30,00; (via flatkabel)
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	200,00
Inngangsstrøm høy [mA]	6,00...10,00
Inngangsstrøm lav [mA]	0,00...2,00
Koblingsnivå høyt [V]	> 11,00



AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicLineVA 4DI M12

Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja
---	----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i klassifisering

ASi-i versjon	2.1				
AS-i-adressering	IR-adressering mulig				
Utvidet adresseringsmodus	nei				
AS-i profil	S-0.0.E				
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	0			
AS-I ID-kode	[hex]	0.E			
AS-i sertifikat	39101				
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2	D3
	Inngang	1	2	3	4
	Stikkontakter	I-1	I-2	I-3	I-4
	PIN	2+4	2+4	2+4	2+4

Mekaniske data

Vekt [g]	114,00
Type montering	AS-i grensesnitt til FC underdeler
Materialer	PBT; Forsegling: FKM; skruer: rustfritt stål:

Displayer/driftselementer

Display	drift	LED, grønn
	feil	LED, rød
	Funksjon	LED, gul

Tilbehør

Tilbehør (valgfritt)	Modulunderdel
----------------------	---------------

Merknader

Merknader	Ikke koble noen av de følgende punktene til et eksternt potensial: I-, I+, I1, I2, I3, I4 Forbindelsene er elektrisk tilkoblet med AS-i-kabelen.
Antall i forpakning	1,00 stk.




AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicLineVA 4DI M12

Elektrisk tilkobling

kontaktpinner for modulunderdel, FK / PG:

Koblinger: M12; koding: A



1	Innganger
2+4	Sensor forsyning L+
3	datainntasting shuntet internt
3	Sensor forsyning L-