


AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicLineVA 4DI 4DO T M12

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC2452

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



- 1 panel for merking
2 festeanordning infrarød adapter



Elektriske data

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	250,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	2,00
Integrert vaktbikkje	ja

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 4; Antall digitale utganger: 4
------------------------------	---

Innganger

Antall digitale innganger	4; (toveis)
Input krets av digitale innganger	PNP
Sensortilførsel av inngangene	AS-i
Strømforsyning [V]	18,00...30,00; (via flatkabel)
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	200,00
Inngangsstrøm høy [mA]	6,00...10,00
Inngangsstrøm lav [mA]	0,00...2,00
Koblingsnivå høyt [V]	> 11,00



AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicLineVA 4DI 4DO T M12

Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja				
Utganger					
Elektrisk design	AS-i				
Antall digitale utganger	4				
Krets	PNP				
Spenningsområde DC [V]	15,00...30,00; (til PELV; via flatkabel; i henhold til cULus må spenningen overholde verdiene som er spesifisert i «Begrenset spenning / strøm»)				
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA]	1 000,00; (utnyttelseskategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1); i henhold til cULus: 700 mA)				
Beskyttelse mot kortslutning	ja				
Elektrisk separert	ja				
Driftsforhold					
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...70,00				
Beskyttelse	IP 67				
Tester/godkjenninger					
EMC	EN 50295				
AS-i klassifisering					
ASi-i versjon	2.1				
AS-i-adressering	IR-adressering mulig				
Utvidet adresseringsmodus	nei				
AS-i profil	S-7.0.E				
AS-i I/O-konfigurasjon [hex]	7				
AS-I ID-kode [hex]	0.E				
AS-i sertifikat	39301				
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2	D3
	Inngang	1	2	3	4
	Stikkontakter	I-1	I-2	I-3	I-4
	PIN	2+4	2+4	2+4	2+4
	Utgang	1	2	3	4
	Stikkontakter	O-1	O-2	O-3	O-4
	PIN	4	4	4	4
Mekaniske data					
Vekt [g]	191,20				
Type montering	AS-i grensesnitt for FC-E underdeler				
Materialer	PBT; Forsegling: FKM; skruer: rustfritt stål:				
Displayer/driftselementer					
Display	drift	LED, grønn			
	feil	LED, rød			
	Funksjon	LED, gul			
Tilbehør					
Tilbehør (valgfritt)	Modulunderdel				



AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicLineVA 4DI 4DO T M12

Merknader

Merknader

Inn- og utganger må være galvanisk isolert.

Ikke koble noen av de følgende punktene til et eksternt potensial:

I-, I+, I1, I2, I3, I4

Forbindelsene er elektrisk tilkoblet med AS-i-kabelen.


Antall i forpakning

1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

kontaktpinner for modulunderdel, FK-E:

Koblinger: M12; koding: A



1	Innganger
2+4	Sensor forsyning L+
3	datainntasting shuntet internt
	Sensor forsyning L-