


AC2637



I/O-modul for feltapplikasjoner

FieldModuleDP 4AO (C) M12

utfasingsartikkel



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	20,00...29,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 115,00
Elektrisk separasjon		nei

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall analoge utganger: 4
------------------------------	----------------------------

Utganger

Antall analoge utganger	4
-------------------------	---



I/O-modul for feltapplikasjoner

FieldModuleDP 4AO (C) M12

Analog strømutgang	[mA]	4,00...20,00
Maks. last	[Ω]	500,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Aktuator forsyningsutganger		fra lastspenning

Nøyaktighet/avvik

Målefeil	[X16]	< ± 0,3
----------	-------	---------

Grensesnitt

PROFIBUS

Overføringshastighet	9,6...12000 kBit/s
----------------------	--------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...55,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Vibrasjonsmotstand	IEC 68	deler 2–6 / IEC 68, deler 2–27

Mekaniske data


Vekt	[g]	300,50
Materialer		hus: PA 6; pottemasse: PU; kontaktpinner: messing gullbelagte

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - PROFIBUS

Koblinger: M12; koding: B



	koble M12 PROFIBUS In
1	ikke brukt
2	tråd A
3	GND
4	tråd B
5	Skjerm
	Stikkontakter M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	tråd A
3	GND
4	tråd B
5	Skjerm

I/O-modul for feltapplikasjoner


FieldModuleDP 4AO (C) M12

Elektrisk tilkobling - Prosesstilkobling

Koblinger: M12; koding: A



Tilkobling



	Stikkontakter M12 Utganger
1	Utgang +
2	24 V DC UL
3	Utgang GND
4	GND
5	Skjerm

Elektrisk tilkobling - strømforsyning

Koblinger: M8; koding: A



	koble M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	Stikkontakter M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND