


AC2900



AS-Interface ProcessLine-modul

ProcessLine 8 SB IP69K



Applikasjon

Applikasjon	hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien
-------------	--

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Maks. strømbelastning pr. modul/port	[A]	4,00; (AS-i: 4 A; AUX: 4 A)
Ekstra spenningsforsyning	[V]	20,00...30,00 DC; (AUX)

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-5,00...70,00
Lagringstemperatur	[°C]	-5,00...70,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	90,00; (ikke kondenserende)
Maks. høyde over havet	[m]	2 000,00
Beskyttelse		IP 68; IP 69K
Grad av tilsmussing_		2,00

Tester/godkjenninger

EMC	EN 62026-2	
	EN 61000-6-2	

Mekaniske data

Vekt	[g]	613,50
Dimensjoner	[mm]	Ø 137,30 / L = 80,00
Materialer		hus: rustfritt stål; O-ring: EPDM; Beskyttende hetter: PP
Tetningsmateriale		EPDM

Elektrisk tilkobling

Modultilkobling	M12
-----------------	-----

Tilbehør

Varer som leveres	Beskyttelseshette: 8 x M12, E70297
Tilbehør (valgfritt)	Momentnøkkel:, E70390



AS-Interface ProcessLine-modul


ProcessLine 8 SB IP69K

Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter


Koblinger: 8 x M12; koding: A; Forsegling: EPDM; Tiltrekkingsmoment: 1,2...1,4 Nm; Maksimal kabellengde: 20 m



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Forsegling: EPDM; Tiltrekkingsmoment: 1,2...1,4 Nm; Maksimal kabellengde: 2 m



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE