


AS-Interface opplyst trykknappmodul

Moduloberteil aktiv,

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC2018

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



- 1 panel for merking
- 2 trykknapp / LED grønn
- 3 trykknapp / LED rød



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk	[mA]	< 55,00

Utganger

Elektrisk design	AS-i
------------------	------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i klassifisering

AS-i profil	S-3.F
-------------	-------

AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	3
------------------------	-------	---

AS-I ID-kode	[hex]	F
--------------	-------	---

Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2	D3
	trykknapp	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1



AS-Interface opplyst trykknappmodul

Moduloberteil aktiv,

Mekaniske data	
Type montering	AS-i grensesnitt for FC og SC underdeler
Materialer	PBT
Merknader	
Merknader	Trykknappene (EAO-type 84) gir beskyttelse mot utilsiktet kontakt. Hus og trykknapper kan merkes.
Antall i forpakning	1,00 stk.
Elektrisk tilkobling	
kontaktpinner for modulunderdel, FK / PG:	