


AS-Interface-modul

Moduloberteil aktiv, 4AT PNP 1

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC5208

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



1 panel for merking



Elektriske data

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk [mA]	< 35,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	2,00
Integrert vaktbikkje	nei

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 4
------------------------------	-----------------------------

Utganger

Elektrisk design	AS-i
Antall digitale utganger	4
Krets	PNP
Spenningsområde DC [V]	24,00; (til PELV; via M12-kontakt)
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA]	1 000,00; (DC-12)
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Elektrisk separert	ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse	IP 67



AS-Interface-modul

Moduloberteil aktiv, 4AT PNP 1

Tester/godkjenninger						
EMC		EN 50295				
AS-i klassifisering						
AS-i profil		S-8.0				
AS-i I/O-konfigurasjon		[hex] 8				
AS-I ID-kode		[hex] 0				
AS-i sertifikat		04301				
Tilordning av databiter		data bit	D0	D1	D2	D3
		Stikkontakter	O-1	O-2	O-3	O-4
		PIN	4	4	4	4
Mekaniske data						
Type montering		AS-i grensesnitt til FC underdeler				
Materialer		PBT				
Displayer/driftselementer						
Display		drift		LED, grønn		
		Funksjon		LED, gul		
Merknader						
Antall i forpakning		1,00 stk.				
Elektrisk tilkobling						
kontaktpinner for modulunderdel, FK / PG:						
Koblinger: M12; koding: A						
Koblinger: M12; koding: A						
						
1	ekstern spenning +					
3	ekstern spenning -					