


AS-Interface oppløst trykknappmodul

EMS Module 2BI 2LO

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC2086

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



- 1 panel for merking
- 2 trykknapp / LED
- 3 trykknapp / LED



Applikasjon

Applikasjon

feltinstallasjon

Elektriske data

Driftsspenning [V]

26,50...31,60 DC

Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]

55,00

Innganger

Sensortilførsel av inngangene

AS-i

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]

-25,00...60,00

Beskyttelse

IP 67

Tester/godkjenninger

EMC

EN 50295

AS-i klassifisering

ASi-i versjon

2.1

Utvidet adresseringsmodus

nei

AS-i masterprofil

M2; M3; M4

AS-i profil

S-3.F.F



AS-Interface opplyst trykknappmodul

EMS Module 2BI 2LO

AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	3			
AS-I ID-kode	[hex]	F.F			
AS-i sertifikat		04801			
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2	D3
	trykknapp	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1

Mekaniske data

Vekt	[g]	100,60			
Type montering		AS-i grensesnitt for FC og SC underdeler			
Materialer		PBT			

Displayer/driftselementer

Display	trykknapp	2 x LED, hvit			
---------	-----------	---------------	--	--	--

Tilbehør

Varer som leveres	dekselstøtte: 2				
	fargeinnlegg: 2, rød				
	2, grønn				
	2, gul				
	2, blå				
	2, hvit				

Merknader

Merknader	Trykknappene (EAO-type 84) gir beskyttelse mot utilsiktet kontakt.				
	Hus og trykknapper kan merkes.				
Antall i forpakning	1,00 stk.				

Elektrisk tilkobling

kontaktpinner for modulunderdel, FK / PG: