


Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC2024

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



- 1 rør-tilkobling Ø 8 mm
2 panel for merking

**Elektriske data**

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk [mA]	< 150,00
Integrert vaktbikkje	ja

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 2; Antall pneumatiske utganger: 2
------------------------------	--

Innganger

Antall digitale innganger	2
Input krets av digitale innganger	PNP
Sensortilførsel av inngangene	AS-i
Strømforsyning [V]	20,00...30,00
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	100,00
Inngangsstrøm høy [mA]	> 3,00
Inngangsstrøm lav [mA]	< 1,50
Koblingsnivå høyt [V]	> 10,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja



AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 2PO M12

Utganger						
Elektrisk design		AS-i				
Antall pneumatiske utganger		2				
Driftsforhold						
Omgivelsestemperatur		[°C]	0,00...55,00			
Merknad om omgivelsestemperatur		med ekstra trykkluftbehandling: < 0 °C				
Beskyttelse		IP 65				
Tester/godkjenninger						
EMC		EN 50295				
AS-i klassifisering						
AS-i profil		S-3.F				
AS-i I/O-konfigurasjon		[hex]	3			
AS-I ID-kode		[hex]	F			
AS-i sertifikat		10501				
Tilordning av databiter		data bit	D0	D1	D2	D3
		Innganger / utganger	I-1	I-2	O-3	O-4
Mekaniske data						
Type montering		skrumontering				
Materialer		PBT				
Trykkluftsystem		2 x 3/2-veis seteventiler				
Driftstrykkområde		[bar]	2,00...8,00			
Driftstrykkområde		[MPa]	0,20...0,80			
Merknad om arbeidstrykkområde		inkl. mulige trykktopper				
Luftstrøm ved 6/5 bar		[l/min]	350,00			
Luftstrøm ved 6/0 bar		[l/min]	550,00			
Tillatt trykkluft		filtrert (5 µm); smurt (ISO-VG10) eller ikke smurt				
Rørtilbehør		Legris LF 3000/8				
Utblåsingsrør		integrert utblåsingsrør				
Displayer/driftselementer						
Display		drift		LED, grønn		
		Funksjon		LED, gul		
Elektrisk tilkobling						
Modultilkobling		Flate kabler				
Merknader						
Merknader		Se merknadene for trykkluft og EMC/ESD under «Nedlastinger»				
Antall i forpakning		1,00 stk.				

**AS-Interface AirBox**

AirBox 2DI 2PO M12

Elektrisk tilkobling

kontaktpinner for modulunderdel, FK / PG:

Koblinger: M12; koding: A



1	Innganger
2+4	Sensor forsyning L+
3	datainntasting shuntet internt
3	Sensor forsyning L-