


Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC2035

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



1 panel for merking

**Elektriske data**

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk [mA]	< 60,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00
Integrert vaktbikkje	ja

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 4
------------------------------	-----------------------------

Utganger

Elektrisk design	AS-i
Antall digitale utganger	4
Krets	PNP
Spenningsområde DC [V]	24,00; (til PELV)
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA]	1 000,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Elektrisk separert	ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse	IP 65



AS-Interface universalmodul

EEMS/Module/4DO/T/CCT

Tester/godkjenninger						
EMC		EN 50295				
AS-i klassifisering						
AS-i profil		S-8.0				
AS-i I/O-konfigurasjon [hex]		8				
AS-I ID-kode [hex]		0				
Tilordning av databiter		data bit	D0	D1	D2	D3
		Betegnelse	O-1	O-2	O-3	O-4
Tilordning av databiter		parameterbit	Funksjon			
		P0	tidsovervåking for alle utganger	aktivert	* /	deaktiveret
		P1	ikke brukt			
		P2	ikke brukt			
		P3	ikke brukt			
Mekaniske data						
Type montering		AS-i grensesnitt for FC-E eller SC underdeler				
Materialer		PA 6-GF30; rustfritt stål (1.4305 / 303)				
Displayer/driftselementer						
Display		drift			LED, grønn	
		Funksjon			LED, gul	
Merknader						
Antall i forpakning		1,00 stk.				
Elektrisk tilkobling						
burklemmer:						
kontaktpinner for modulunderdel, FK-E / PG:						