


AS-Interface opplyst trykknappmodul

EMS-Module 2BI 2LO YE/YE

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



- 1 panel for merking
2 trykknapp / LED gul
3 trykknapp / LED gul



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk	[mA]	< 55,00

Utganger

Elektrisk design	AS-i
------------------	------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i klassifisering

AS-i profil		S-3.F		
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	3		
AS-I ID-kode	[hex]	F		
AS-i sertifikat		04501		
Tilordning av databiter		data bit	D0	D1
		trykknapp	2	1
		LED	-	-

Mekaniske data

Type montering	AS-i grensesnitt for FC og SC underdeler
----------------	--

**AS-Interface opplyst trykknappmodul**

EMS-Module 2BI 2LO YE/YE

Materialer	PBT
------------	-----

Merknader

Merknader	Trykknappene (EAO-type 84) gir beskyttelse mot utilsiktet kontakt. Hus og trykknapper kan merkes.
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

kontaktpinner for modulunderdel, FK / PG:

Koblinger: M12; koding: A

