




AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 1PO M12

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC2048

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



- 1 panel for merking
- 2 rør-tilkobling Ø 8 mm
- 3 skrue for manuell overstyring
- 4 rør-tilkobling Ø 4 mm tilleggsluft



Elektriske data

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk [mA]	< 165,00
Ekstra spenningsforsyning [V]	18,00...30,00 DC; (til PELV)
Integrert vaktbikkje	ja

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 2; Antall pneumatiske utganger: 1
------------------------------	--

Innganger

Antall digitale innganger	2
Input krets av digitale innganger	PNP
Sensortilførsel av inngangene	AS-i
Strømforsyning [V]	20,00...30,00
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	100,00
Inngangsstrøm høy [mA]	> 3,00
Inngangsstrøm lav [mA]	< 1,50
Koblingsnivå høyt [V]	> 10,00



AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 1PO M12

Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja				
Utganger					
Elektrisk design	AS-i				
Antall pneumatiske utganger	1				
Driftsforhold					
Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...55,00			
Merknad om omgivelsestemperatur		med ekstra trykkluftbehandling: < 0 °C			
Beskyttelse		IP 67			
Tester/godkjenninger					
EMC	EN 50295				
AS-i klassifisering					
AS-i profil		S-3.F			
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	3			
AS-I ID-kode	[hex]	F			
AS-i sertifikat		10501			
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2	D3
	Stikkontakter	I-1	I-1 / I-2	O-3	-
	PIN	4	2 / 4	-	-
Mekaniske data					
Type montering		skrumontering			
Materialer		PBT			
Trykkluftsystem		1 x 4/2-veis seteventil			
Driftstrykkområde	[bar]	3,00...8,00			
Driftstrykkområde	[MPa]	0,30...0,80			
Merknad om arbeidstrykkområde		inkl. mulige trykktopper			
Luftstrøm ved 6/5 bar	[l/min]	500,00			
Luftstrøm ved 6/0 bar	[l/min]	700,00			
Tillatt trykkluft		filtrert (5 µm); smurt (ISO-VG10) eller ikke smurt			
Tilleggsluft 90 % vakuum	[bar]	3,00...8,00			
Tilleggsluft 90 % vakuum	[MPa]	0,30...0,80			
Rørtilbehør		Legris LF 3000/8			
Displayer/driftelementer					
Display	drift	LED, grønn			
	Funksjon	LED, gul			
Tilbehør					
Tilbehør (valgfritt)		lyddemper:, E75232			
Merknader					
Merknader		Se merknadene for trykkluft og EMC/ESD under «Nedlastinger»			
Antall i forpakning		1,00 stk.			



AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 1PO M12

Elektrisk tilkobling

kontaktpinner for modulunderdel, FK-E / PG:

Tilkobling

Koblinger: M12