




AS-Interface CompactLine-modul

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC5224

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



- 1 panel for merking
- 2 MOVISWITCH-Port I2/O3



Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk	[mA]	135,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	0,09
Integrert vaktbikkje		ja
Innganger / utganger		
Antall innganger og utganger		Antall digitale innganger: 2; Antall digitale utganger: 2
Innganger		
Antall digitale innganger		2
Input krets av digitale innganger		PNP
Sensortilførsel av inngangene		AS-i
Strømforsyning	[V]	20,00...30,00
Maks. total merkestrøm fra innganger	[mA]	90,00



AS-Interface CompactLine-modul

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

Inngangsstrøm høy	[mA]	> 5,00
Inngangsstrøm lav	[mA]	< 1,50
Koblingsnivå høyt	[V]	> 10,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning		ja

Utganger

Elektrisk design		AS-i
Antall digitale utganger		2
Maks. gjeldende belastning per utgang	[mA]	90,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Elektrisk separert		nei

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 50295	
-----	----------	--

AS-i klassifisering

AS-i profil	S-3.F				
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	3			
AS-I ID-kode	[hex]	F			
AS-i sertifikat	04201				
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2	D3
	Stikkontakter	IN1	IN2	IN2	OUT4
	PIN	2+4	4	2	4

Mekaniske data

Type montering	AS-i grensesnitt for FC og SC underdeler
Materialer	PBT

Displayer/driftselementer

Display	drift	LED, grønn
	Funksjon	LED, gul

Merknader

Merknader	Moduloverdelen med MOVISWITCH-port blir brukt som et grensesnitt for SEW-motordrift.
	Porten på kontakt S2 innbefatter en kombinert ut- og inngang, slik at motoren slås på og av.
	Feedback ved overbelastning.
Antall i forpakning	En tilleggsinngang til kontakt 1 og en utgang til kontakt 4 kan også brukes.
	1,00 stk.

**AS-Interface CompactLine-modul**

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

Elektrisk tilkobling

kontaktpinner for modulunderdel, FK / PG:

Koblinger: M12; koding: A

Koblinger: M12; koding: A



1	nåværende forsyning L+
2	Koblingsutgang 3 utløse
3	nåværende forsyning L- IN2 (IN2 / OUT 3)
4	datainntasting 2 klar Innganger
1	Sensor forsyning L+
2+4	datainntasting shuntet internt
3	Sensor forsyning L-