



AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 1PO M12 V2A

Inngangsstrøm lav	[mA]	< 1,50
Koblingsnivå høyt	[V]	> 10,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning		ja

Utganger

Antall pneumatiske utganger	1; (pneumatisk NO / NC-valgbar utgang ; monostabil)
Aktuator forsyningsutganger	AS-i

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...55,00
Merknad om omgivelsestemperatur		med ekstra trykkluftbehandling: < 0 °C
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i klassifisering

Utvidet adresseringsmodus	nei				
AS-i masterprofil	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-3.F				
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	3			
AS-I ID-kode	[hex]	F			
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2	D3
	Innganger / utganger	I-1	I-2	O-3	ikke brukt

Mekaniske data

Vekt	[g]	249,85
Type montering		skrumontering
Materialer		hus: PBT; metalleder: rustfritt stål (1.4305 / 303); Forsegling: FKM
Trykkluftsystem		1 x 4/2-veis seteventil
Driftstrykkområde	[bar]	3,00...8,00
Driftstrykkområde	[MPa]	0,30...0,80
Merknad om arbeidstrykkområde		inkl. mulige trykktopper
Luftstrøm ved 6/5 bar	[l/min]	500,00
Luftstrøm ved 6/0 bar	[l/min]	700,00
Tillatt trykkluft		filtrert (5 µm); smurt (ISO-VG10) eller ikke smurt
Rørtilbehør		Legris LF 3000/8
Utblåsningsrør		avgasser kan slippes ut gjennom rørforbindelse

Displayer/driftselementer

Display	drift	LED, grønn
	Funksjon	LED, gul

Tilbehør

Tilbehør (valgfritt)	lyddemper:, E75232
----------------------	--------------------

Merknader

Merknader	Se merknadene for trykkluft og EMC/ESD under «Nedlastinger»
Antall i forpakning	1,00 stk.




AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 1PO M12 V2A

Elektrisk tilkobling

kontaktpinner for modulunderdel, FK / PG:

Tilkobling



	Inngang
	Stikkontakter I-1/2
1	Sensor forsyning L+
2	datainntasting 2
3	Sensor forsyning L-
4	datainntasting 1
5	ikke brukt
	Stikkontakter I-2
1	Sensor forsyning L+
2	ikke brukt
3	Sensor forsyning L-
4	datainntasting 2
5	ikke brukt