




AS-Interface opplyst trykknappmodul

c2S-Module 2BI 2LO

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC2396

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



- 1 panel for merking
- 2 LED
- 3 trykknapp 2 / LED 2
- 4 trykknapp 1 / LED 1



Applikasjon		
Design	Fargeinnlegg utskiftbare	
Applikasjon	feltinstallasjon	
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i	[mA]	55,00
Innganger		
Sensortilførsel av inngangene	AS-i	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...85,00
Beskyttelse	IP 67	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 50295	
AS-i klassifisering		
ASi-i versjon	2.1	



AS-Interface opplyst trykknappmodul

c2S-Module 2BI 2LO

Utvidet adresseringsmodus	ja				
AS-i masterprofil	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-B.A.E				
AS-i I/O-konfigurasjon [hex]	B				
AS-I ID-kode [hex]	A.E				
AS-i sertifikat	49201				
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	trykknapp	-	-	1	2

Mekaniske data

Vekt [g]	104,00
Type montering	AS-i grensesnitt for FC og SC underdeler
Materialer	PBT

Displayer/driftselementer

Display	drift	LED, grønn
	feil	LED, rød
	trykknapp	2 x LED, hvit

Tilbehør

Varer som leveres	dekselstøtte: 2
	fargeinnlegg: 2, rød
	2, grønn
	2, gul
	2, blå
	2, hvit

Merknader

Merknader	Trykknappene (EAO-type 84) gir beskyttelse mot utilsiktet kontakt.
	Hus og trykknapper kan merkes.
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

kontaktpinner for modulunderdel, FK / PG: