




AS-Interface kontrollskapmodul

SmartLine25 4AI (V) C IP20

utfasingsartikkel

Alternative artikler: AC3217
Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Applikasjon	
Applikasjon	Montering i styreskap
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Strømforbruk [mA]	10,00...53,00; (ekstern forsyning)
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	53,00; (med ekstern forsyning: 28 mA)
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Ekstra spenningsforsyning [V]	24,00 DC
Ekstra spenningsforsyning	valgfritt
Innganger / utganger	
Antall innganger og utganger	Antall analoge innganger: 4
Innganger	
Sensortilførsel av inngangene	AS-i / AUX
Antall analoge innganger	4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
Analog inngang (spenning) [V]	0,00...10,00
Analoge innganger beskyttet mot kortslutning	nei
Oppløsning av analog inngang	16 (1 bit = 1 mV)



AS-Interface kontrollskapmodul

SmartLine25 4AI (V) C IP20

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...70,00
Lagringstemperatur	[°C]	-20,00...85,00
Beskyttelse		IP 20
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 50295	
MTTF	[ANN]	120,00
AS-i klassifisering		
AS-i-adressering		adresseringsuttak
Utvidet adresseringsmodus		nei
AS-i masterprofil		M3; M4
AS-i profil		S-7.3.E
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	7
AS-I ID-kode	[hex]	3.E
Mekaniske data		
Vekt	[g]	168,50
Type montering		montering på DIN-skinne
Materialer		PA 6,6
Displayer/driftselementer		
Display	drift	LED, grønn Spenning AS-i / 24 V AUX
	feil	LED, rød
	Funksjon	LED, gul kanaler 1...4
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.



AS-Interface kontrollskapmodul

SmartLine25 4AI (V) C IP20

Elektrisk tilkobling

COMBICON:

Tilkobling

I+	V1	I-	0V
I+	V2	I-	0V
I+	V3	I-	0V

0V	I-	V4	I+
A+	A-	E+	E-

I+	Sensor forsyning +24V
V1...4	analog inngang Spenning
I-	Sensor forsyning 0V
0V	analog inngang 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	ekstern sensorforsyning +24V
E-	ekstern sensorforsyning 0V