




AS-Interface kontrollskapmodul

SmartLine25 4AO (C) C IP20

utfasingsartikkel

Alternative artikler: AC3218

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



- 1 adresseringsuttak
- 2 COMBICON-plugg med skrueterminaler valgfritt



Applikasjon	
Applikasjon	Montering i styreskap
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Strømforbruk [mA]	12,00...57,00; (ekstern forsyning)
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	57,00; (med ekstern forsyning: 25 mA)
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Maks. nåværende belastning totalt [A]	0,50; (med ekstern forsyning; med ekstern forsyning: 100 mA)
Ekstra spenningsforsyning [V]	24,00 DC; (til PELV)
Ekstra spenningsforsyning	valgfritt
Innganger / utganger	
Antall innganger og utganger	Antall analoge utganger: 4
Utganger	
Antall analoge utganger	4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung)



AS-Interface kontrollskapmodul

SmartLine25 4AO (C) C IP20

Analog strøm utgang	[mA]	0,00...20,00
Maks. last	[Ω]	600,00
Overbelastningsbeskyttelse		ja
Oppløsning av analog utgang		16 (1 bit = 1 μA)
Aktuator forsyningsutganger		AS-i / AUX

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...70,00
Lagringstemperatur	[°C]	-20,00...85,00
Beskyttelse		IP 20

Tester/godkjenninger		
EMC	EN 50295	
MTTF	[ANN]	140,00

AS-i klassifisering		
AS-i-adressering		adresseringsuttak
AS-i masterprofil		M3; M4
AS-i profil		S-7.3.6
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	7
AS-I ID-kode	[hex]	3.6

Tilordning av databiter	parameterbit	Betegnelse					
	P0	ikke brukt	/ 1	reservert	/ 0	reservert	
	P1	ikke brukt	/ 1	reservert	/ 0	reservert	
	P2	periferisk feilindikasjon	: 1	aktivert	/ 0	deaktivert	
	P3	ikke brukt	/ 1	reservert	/ 0	reservert	

Mekaniske data		
Vekt	[g]	175,00
Type montering		montering på DIN-skinne
Materialer		PA 6,6

Displayer/driftselementer		
Display	drift	LED, grønn Spenning AS-i / 24 V AUX
	feil	LED, rød
	Funksjon	LED, gul kanaler 1...4

Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.



AS-Interface kontrollskapmodul

SmartLine25 4AO (C) C IP20

Elektrisk tilkobling

COMBICON:

Tilkobling

O+	C1	O-	0V
O+	C2	O-	0V
O+	C3	O-	0V

0V	O-	C4	O+
A+	A-	E+	E-

O+	aktuatorforsyning +24V
C1...4	analog utgang Strøm
O-	aktuatorforsyning 0V
0V	analog utgang 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	ekstern aktuatorforsyning +24V
E-	ekstern aktuatorforsyning 0V