

AC2220




AS-Interface kontrollskapmodul

SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20

utfasingsartikkel

Alternative artikler: AC3222

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



- 1 adresseringsuttak
2 COMBICON-plugg med skrueterminaler valgfritt



Produktegenskaper

Antall innganger og utganger	Antall Pt100-innganger: 4
Måleområde [°C]	-200,00...850,00

Applikasjon

Applikasjon	Montering i styreskap
-------------	-----------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	80,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall Pt100-innganger: 4
------------------------------	---------------------------

Innganger

Antall Pt100-innganger	4
Sensortilførsel av inngangene	AS-i



AS-Interface kontrollskapmodul

SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20

Strømforsyning	[V]	24,00
Maks. total merkestrøm fra innganger	[mA]	80,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning		ja
Oppløsning av analog inngang		16 / 0,1 °C

Måle - / innstillingsområde

Måleområde	[°C]	-200,00...850,00
------------	------	------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...70,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse		IP 20

Tester/godkjenninger

EMC	EN 50295	
MTTF	[ANN]	140,00

AS-i klassifisering

AS-i-adressering		adresseringsuttak
AS-i masterprofil		M3; M4
AS-i profil		S-7.3.E
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	7
AS-I ID-kode	[hex]	3.E

Mekaniske data

Vekt	[g]	155,50
Type montering		montering på DIN-skinne
Materialer		PBT

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	LED, gul kanaler 1...4
	drift	LED, grønn Spenning AS-i - AS-i
	feil	LED, rød

Merknader

Merknader		driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus
Antall i forpakning		1,00 stk.



AS-Interface kontrollskapmodul

SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20

Elektrisk tilkobling

COMBICON:

Tilkobling

FE	FE	FE	FE
S+	1+	1-	S-
S+	2+	2-	S-

S-	3-	3+	S+
S-	4-	4+	S+
A+	A-		

S+	sensorinnganger +
S-	sensorinnganger -
1+...4+	Utganger Drive + 4-leder Pt100
1-...4-	Utganger Drive - 4-leder Pt100
FE	funksjonell jord
A+	AS-i +
A-	AS-i -