


AS-Interface kontrollskapmodul

SmartL25 4DO T C



- 1 panel for marking
- 2 address output
- 3 DIN-rail adapter



Applikasjon

Applikasjon

Montering i styreskap

Elektriske data

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	50,00
Ekstra spenningsforsyning [V]	20,00...30,00 DC; (AUX)
Maks. strømforbruk fra ekstra forsyning [mA]	4 000,00; (AUX)
Integrert vaktbikkje	ja

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger

Antall digitale utganger: 4

Utganger

Antall digitale utganger	4
Krets	PNP
Spenningsområde DC [V]	20,00...30,00; (AUX)
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA]	1 000,00; (utnyttelseskategori DC-12: 700 mA; utnyttelseskategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1))
Maks. strømbelastning for utganger totalt [A]	4,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja



AS-Interface kontrollskapmodul

SmartL25 4DO T C

Elektrisk separert	ja				
Aktuator forsyningsutganger	AUX				
Driftsforhold					
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00			
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	90,00; (ikke kondenserende)			
Maks. høyde over havet	[m]	2 000,00			
Beskyttelse		IP 20			
Grad av tilsmussing_		2,00			
Tester/godkjenninger					
EMC		EN 61000-6-2			
		EN 62026-2			
		EN 50581			
MTTF	[ANN]	254,00			
Merk		Enheten skal leveres fra en isolert kilde.; Spenningskilden må ha en sekundær UL-oppført sikring (se vedlagt ark).; Alternativt kan det brukes en klasse 2-strømforsyning som tilleggsforsyning.			
AS-i klassifisering					
ASi-i versjon		2.11; 3.0			
AS-i-adressering		adresseringsuttak			
Utvidet adresseringsmodus		nei			
AS-i masterprofil		M2; M3; M4			
AS-i profil		S-8.0.E			
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	8			
AS-I ID-kode	[hex]	0.E			
AS-i sertifikat		37302			
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2	D3
	Utgang	O-1	O-2	O-3	O-4
Mekaniske data					
Vekt	[g]	126,00			
Type montering		montering på DIN-skinne			
Materialer		PC-GF20			
Displayer/driftselementer					
Display	koblingsstatus			LED, gul O1...O4	
	drift			LED, grønn AS-i, AUX	
	feil			LED, rød	
Tilbehør					
Tilbehør (valgfritt)		plugger			
Merknader					
Antall i forpakning		1,00 stk.			




AS-Interface kontrollskapmodul

SmartL25 4DO T C

Elektrisk tilkobling

Pin Header:

Tilkobling



O-	O-	O-	O-
O1	O2	O3	O4
A+	A-	E+	E-

A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	aktuatorforsyning +24V
E-	aktuatorforsyning 0V
O1...O4	Koblingsutgang Aktuator 1...4