



AS-Interface dobbel sensor for pneumatiske ventilaktuatorer

ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

No scale drawing available



Produktegenskaper

Sensorrekkevidde	[mm]	4,00
------------------	------	------

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk	[mA]	< 140,00

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde	[mm]	4,00
------------------	------	------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...70,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

AS-i klassifisering

AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	7				
AS-i ID-kode	[hex]	F				
AS-i sertifikat		15101				
Tilordning av databiter		Betegnelse	Sensor 1	Sensor 2	Dateneingang I1 (Pin 4)	Dateneingang I2 (Pin 2)

Mekaniske data

Materialer	PBT; PC
------------	---------

Displayer/driftselementer

Display	drift	1 x LED, grønn
	Funksjon	1 x LED, rød

**AS-Interface dobbel sensor for pneumatiske ventilaktuatorer**


ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: rustfritt stål:

**Tilkobling****Elektrischer Anschluss**

1	AS-i+
3	AS-i -

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: rustfritt stål:

**Eingänge**

1	Sensorversorgung L+
2	Dateneingang 2 data bit D3
3	Sensorversorgung L-
4	Dateneingang 1 data bit D4