


AS-Interface dobbel sensor for pneumatiske ventilaktuatorer

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC2310

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



1 sensor 1
2 sensor 2

**Produktgenskaper**

Sensorrekkevidde	[mm]	4,00
Dimensjoner	[mm]	55,00 x 60,00 x 35,00

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
----------------	-----	------------------

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde	[mm]	4,00
------------------	------	------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...70,00
Beskyttelse		IP 67



AS-Interface dobbel sensor for pneumatiske ventilaktuatorer

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Tester/godkjenninger		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

AS-i klassifisering		
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	7
AS-I ID-kode	[hex]	F
AS-i sertifikat		15101


Mekaniske data		
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner	[mm]	55,00 x 60,00 x 35,00
Materialer		PBT; PC

Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, gul

Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: rustfritt stål:



Tilkobling

Ausgänge

3	ekstern spenning -
4	Koblingsutgang +
1, 2, 5	nicht belegt

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: rustfritt stål:



Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -